


摆动气爪(轴规格) /

MRHQ10~25D-360□X-□-X600(2爪型)


MRHQ25D-360-DIU00111-□(3爪型)

特点 在安装轴上可以连接电机


- 可以任意角度旋转，并开闭卡爪
- 可以360度旋转，或者以一定角度旋转
- 通过气爪的正转、反转，实现灵活多变的定位姿势
拥有精确的重复定位精度和旋转精度
- 轴的形状可以选择圆轴、垂直双面
※3爪型仅限于圆轴
- 爪部可以选择2爪或3爪
- 可以从4个方向进行安装
与MRHQ系列(标准品、空气驱动)
具有安装互换性(但是，底面安装除外)




正面安装




侧面安装




上面安装




底面安装



MRHQ25D(-X600)
2爪型




MRHQ25D(DIU00111)
3爪型




- 可以安装D-M9□型无触点磁性开关

用途示例

拧紧瓶盖




涂抹润滑脂，检查外观



注意

为了安全地使用本产品，在使用之前，请务必认真阅读、理解本公司《Best Pneumatics》(综合样本)中《安全注意事项》的内容。


规格



MRHQ□D-360□X-□-X600 / 2爪型

型号	MRHQ10D	MRHQ16D	MRHQ20D	MRHQ25D
使用流体	空气			
使用压力	0.2~0.7MPa	0.1~0.7MPa		
气爪动作方式	双作用型			
摆动速度范围※	0.07~0.3sec/90°			
环境温度及 使用流体温度	5~60℃			
安装轴形状	圆轴、垂直双面			
磁性开关	无触点磁性开关(2线式、3线式)			

※如果超出上述摆动速度范围进行摆动、连续转动，可能会缩短使用寿命。




MRHQ25D-360-DIU00111-□ / 3爪型

型号	MRHQ25D-360-DIU00111-□
使用流体	空气
使用压力	0.1~0.7MPa
气爪动作方式	双作用型
摆动速度范围	0.07~0.3sec/90°
环境温度及使用流体温度	5~60℃
安装轴形状	圆轴
磁性开关	无触点磁性开关(2线式、3线式)

※如果超出上述摆动速度范围进行摆动、连续转动，可能会缩短使用寿命。


型号表示方法

2爪型




注1) 如果带磁性开关组合的订货型号为31位以上，请进行相关咨询。
注2) 关于产品的详细规格、外形尺寸图等共通事项，请通过本公司官网上的[产品目录]版块中的MRHQ系列进行确认。

3爪型




外形尺寸图

MRHQ10D-360-□X-□-X600



外形尺寸图

MRHQ16D-360-□X-□-X600



MRHQ20D-360-□X-□-X600



