

无润滑脂※

适用于使用氮气(N₂)的各种场合及用途！



※相关元件除外

半导体制造装置(后工艺)

- 吹N₂防止引线框架氧化
- 吹N₂防止由于空气扰流造成的相机图像失真

洁净减压阀
SRH




小型直动式2通
电磁阀
VDW



流量传感器
PF2M7



洁净空气过滤器
SFD



半导体制造装置(前工艺)

- N₂通气孔连接高真空室


工艺气体用减压阀
AP1000/AP1100/
AP1500





数字式压力传感器
ISE20C(H)



平稳通气阀
XVD



洁净空气过滤器
SF□



精密零部件制造装置

- 吹N₂除镜头灰尘



焊接装置

- 吹N₂防止焊接表面氧化


洁净
减压阀
SRH



小型直动式
2通电磁阀
VDW



流量传感器
PF2M7



防爆气体

- N₂清洗容器

洁净
减压阀
SRH



(小型)直动式
2通电磁阀
VDW/VX2




流量传感器
PF2M7



N₂气瓶周边设备

- 通过累计显示功能, 可确认
N₂使用量和在气瓶中的剩余量



二次电池、有机EL制造设备

- 提供某些生产制程所需的N₂环境

洁净
减压阀
SRH



(小型)直动式
2通电磁阀
VDW/VX2



数字式
压力传感器
ISE20C(H)



- 不同的使用条件下, 泄漏量可能与一般空气泄漏量不同。
- 对仅作为氮气(N₂)对应产品有关的系列产品, 目前没有特定的泄漏量限制规格。