

www.smc.com.cn

SMC - IVD Industry



官方微信



最新资讯查询



SMC自动化有限公司

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号
电话：010-6788 5566
网址：www.smc.com.cn

SMC自动化有限公司·北京分公司

北京营业所 电话: 010-6788 5566	潍坊营业所 电话: 0536-2222 761
秦皇岛营业所 电话: 0335-8070 993	成都营业所 电话: 028-6607 0171
石家庄营业所 电话: 0311-6730 6362	武汉营业所 电话: 027-8779 1355
顺义营业所 电话: 010-8149 4949	西安营业所 电话: 029-8930 5224
塘沽营业所 电话: 022-8485 7456	银川营业所 电话: 0951-5671 915
天津营业所 电话: 022-5817 1596	郑州营业所 电话: 0371-5535 5773
长春营业所 电话: 0431-8582 2693	重庆营业所 电话: 023-6863 0746
大连营业所 电话: 0411-8763 5617	
济南营业所 电话: 0531-8816 5001	
青岛营业所 电话: 0532-8575 8259	
烟台营业所 电话: 0535-6640 972	
沈阳营业所 电话: 024-3165 2851	

SMC自动化有限公司·上海分公司


常熟营业所 电话: 0512-5288 7246	沪南营业所 电话: 021-5223 7950
常州营业所 电话: 0519-8516 5672	浦东营业所 电话: 021-5899 8938
南通营业所 电话: 0513-8523 1717	浦西营业所 电话: 021-5265 3001
苏州东营业所 电话: 0512-6763 9462	西上海营业所 电话: 021-3774 5478
苏州营业所 电话: 0512-6866 9592	周浦营业所 电话: 021-5088 1951
无锡东营业所 电话: 0510-8528 0262	昆山营业所 电话: 0512-5737 2743
无锡营业所 电话: 0510-8275 8550	杭州营业所 电话: 0571-8694 8130
吴江营业所 电话: 0512-6301 6881	嘉兴营业所 电话: 0573-8211 6716
合肥营业所 电话: 0551-6366 3632	宁波营业所 电话: 0574-8789 5211
南京营业所 电话: 025-5806 1551	温州营业所 电话: 0577-8892 1992
芜湖营业所 电话: 0553-5964 656	萧山营业所 电话: 0571-8381 5660
扬州营业所 电话: 0514-8795 5172	

SMC自动化有限公司·广州分公司

番禺营业所 电话: 020-3100 0186	龙岗营业所 电话: 0755-3351 0838
广州营业所 电话: 020-2839 7626	中山营业所 电话: 0760-8822 2620
佛山营业所 电话: 0757-8668 8310	长沙营业所 电话: 0731-8291 2501
花都营业所 电话: 020-8968 0367	昆明营业所 电话: 0871-6574 0830
柳州营业所 电话: 0772-2855 073	珠海营业所 电话: 0756-8919 640
深圳营业所 电话: 0755-33012772	厦门营业所 电话: 0592-5507 348
惠州营业所 电话: 0752-2859 550	福州营业所 电话: 0591-8320 5768
东莞营业所 电话: 0769-2313 5222	南昌营业所 电话: 0791-8828 5661
长安营业所 电话: 0769-8228 3382	泉州营业所 电话: 0595-8801 7070
塘厦营业所 电话: 0769-8286 1268	汕头营业所 电话: 0754-8894 7870
龙华营业所 电话: 0755-8391 0210	
观澜营业所 电话: 0755-8899 1851	

SMC - 体外诊断行业

IVD体外诊断流水线




2 样本分析处理单元

· 全自动生化分析

· 全自动血球分析仪

· 化学发光免疫分析系统



静电消除解决方案

静电消除器 风扇型 IZF10
防止微量试剂因静电作用加注偏差
· 除电时间: 1.5秒;带报警功能




压力传感解决方案

流体用压力传感器 PSE56□
· 接触液体部位材质为SUS316L
· 广泛适用于各种液体




样本穿刺机构应用

薄型带阀气缸 CVQ
· 阀缸一体极致紧凑化
· 省工时、省空间、省能源



流路控制应用

液体定量控制应用



A 药液用电磁阀




B 定量泵 LSP系列



流路控制整体解决方案


· 多层汇流板应用



C 洁净管接头 MS/ KP/TLM系列




D 气源洁净/干燥处理应用 IDG 系列




1 样本前处理单元

· 进样、离心、去盖、分类管理


A 电缸精准拾取应用 LE□系列



B 夹持力柔性控制 LEH系列




C 旋转夹持组合



3 样本后存储单元

· 样本出口单元
· 低温冷藏存储单元

■ 标识、冷藏存储



冷冻式温控器 HRS系列

· 风冷品种设置简单、操作简单、任何所需场所, 都可得到冷却水

